

Hans Schell

GmbH & CO.KG



DIN EN ISO 9001:2008
Zertifikat Nr. 04100950499

Kunststoffspritzguss und Werkzeugbau

Im Teelbruch 49

D - 45219 Essen

Tel. +49 (0) 2054 / 970838


Fax. +49 (0) 2054 / 85281

www.hans-schell.de

Kunststoff-Führungs-Spitzen

HSP 06

(Hans Schell Protection)



Anwendung:

geeignet zum Einfädeln von Kondensator-Rohren

Werkstoff:

PE-LD

<i>Rohr-Außen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Wandstärke</i> <i>[mm]</i>	<i>Rohr-Innen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Bestellnummer</i>	<i>Bemerkungen</i>
12,0	0,60	10,80	HSP-06/ 12,0 x 0,60	<input type="checkbox"/>
12,0	0,90	10,20	HSP-06/ 12,0 x 0,90	<input type="checkbox"/>
12,0	1,25	9,50	HSP-06/ 12,0 x 1,25	<input type="checkbox"/>
12,7	0,70	11,30	HSP-06/ 12,7 x 0,50	<input type="checkbox"/>
12,7	1,65	9,40	HSP-06/ 12,7 x 1,65	<input type="checkbox"/>
14,0	1,00	12,00	HSP-06/ 14,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
14,0	1,50	11,00	HSP-06/ 14,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
15,0	1,00	13,00	HSP-06/ 15,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
15,0	1,20	12,60	HSP-06/ 15,0 x 1,20	<input type="checkbox"/>
15,0	1,50	12,00	HSP-06/ 15,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
15,88	0,64	14,60	HSP-06/ 15,88 x 0,64	<input type="checkbox"/>
15,88	1,245	13,38	HSP-06/ 15,88 x 1,245	<input type="checkbox"/>
15,88	1,38	13,12	HSP-06/ 15,88 x 1,38	<input type="checkbox"/>
15,88	1,47	12,94	HSP-06/ 15,88 x 1,47	<input type="checkbox"/>
15,88	1,65	12,57	HSP-06/ 15,88 x 1,65	<input type="checkbox"/>
15,88	1,829	12,21	HSP-06/ 15,88 x 1,65	<input type="checkbox"/>
15,88	2,11	11,65	HSP-06/ 15,88 x 1,829	<input type="checkbox"/>
15,88	2,413	11,04	HSP-06/ 15,88 x 2,413	<input type="checkbox"/>
16,0	0,60	14,80	HSP-06/ 16,0 x 0,60	<input type="checkbox"/>
16,0	0,70	14,60	HSP-06/ 16,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
16,0	1,00	14,00	HSP-06/ 16,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
16,0	1,25	13,50	HSP-06/ 16,0 x 1,25	<input type="checkbox"/>
16,0	1,50	13,00	HSP-06/ 16,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
16,0	1,60	13,00	HSP-06/ 16,0 x 1,60	<input type="checkbox"/>
16,0	1,80	12,40	HSP-06/ 16,0 x 1,80	<input type="checkbox"/>
16,0	2,00	12,00	HSP-06/ 16,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
16,0	2,10	11,80	HSP-06/ 16,0 x 2,10	<input type="checkbox"/>
16,0	2,40	11,20	HSP-06/ 16,0 x 2,40	<input type="checkbox"/>
17,0	0,50	16,00	HSP-06/ 17,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
17,0	0,70	15,60	HSP-06/ 17,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
17,0	1,00	15,00	HSP-06/ 17,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
17,0	1,50	14,00	HSP-06/ 17,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
17,0	1,80	13,40	HSP-06/ 17,0 x 1,80	<input type="checkbox"/>
17,2	1,80	13,60	HSP-06/ 17,2 x 1,80	<input type="checkbox"/>
18,0	0,50	17,00	HSP-06/ 18,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
18,0	0,70	16,60	HSP-06/ 18,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
18,0	0,80	16,40	HSP-06/ 18,0 x 0,80	<input type="checkbox"/>
18,0	1,00	16,00	HSP-06/ 18,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
18,0	1,50	15,00	HSP-06/ 18,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
18,0	2,00	14,00	HSP-06/ 18,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
18,0	2,16	13,68	HSP-06/ 18,0 x 2,16	<input type="checkbox"/>
18,0	2,27	13,46	HSP-06/ 18,0 x 2,27	<input type="checkbox"/>
19,0	0,50	18,00	HSP-06/ 19,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
19,0	0,60	17,80	HSP-06/ 19,0 x 0,60	<input type="checkbox"/>
19,0	0,70	17,60	HSP-06/ 19,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
19,0	1,00	17,00	HSP-06/ 19,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
19,0	1,50	16,00	HSP-06/ 19,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
19,0	2,00	15,00	HSP-06/ 19,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
19,0	2,685	13,63	HSP-06/ 19,0 x 2,685	<input type="checkbox"/>

<i>Rohr-Außen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Wandstärke</i> <i>[mm]</i>	<i>Rohr-Innen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Bestellnummer</i>	<i>Bemerkungen</i>
19,05	0,70	17,65	HSP-06/ 19,05 x 0,70	<input type="checkbox"/>
19,05	1,245	16,56	HSP-06/ 19,05 x 1,245	<input type="checkbox"/>
19,05	1,65	15,75	HSP-06/ 19,05 x 1,65	<input type="checkbox"/>
19,05	2,11	14,83	HSP-06/ 19,05 x 2,11	<input type="checkbox"/>
19,05	2,34	14,37	HSP-06/ 19,05 x 2,34	<input type="checkbox"/>
19,05	2,616	13,82	HSP-06/ 19,05 x 2,616	<input type="checkbox"/>
20,0	0,45	19,10	HSP-06/ 20,0 x 0,45	<input type="checkbox"/>
20,0	0,60	18,80	HSP-06/ 20,0 x 0,60	<input type="checkbox"/>
20,0	1,00	18,00	HSP-06/ 20,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
20,0	1,50	17,00	HSP-06/ 20,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
20,0	2,00	16,00	HSP-06/ 20,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
20,0	2,30	15,40	HSP-06/ 20,0 x 2,30	<input type="checkbox"/>
20,0	3,00	14,00	HSP-06/ 20,0 x 3,00	<input type="checkbox"/>
20,0	3,20	13,60	HSP-06/ 20,0 x 3,20	<input type="checkbox"/>
20,0	3,40	13,20	HSP-06/ 20,0 x 3,40	<input type="checkbox"/>
20,0	3,70	12,60	HSP-06/ 20,0 x 3,70	<input type="checkbox"/>
21,0	0,50	20,00	HSP-06/ 21,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
21,0	0,70	19,60	HSP-06/ 21,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
21,0	1,00	19,00	HSP-06/ 21,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
22,0	0,70	20,60	HSP-06/ 22,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
22,0	1,00	20,00	HSP-06/ 22,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
22,0	1,24	19,52	HSP-06/ 22,0 x 1,24	<input type="checkbox"/>
22,0	1,50	19,00	HSP-06/ 22,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
22,0	1,90	18,20	HSP-06/ 22,0 x 1,90	<input type="checkbox"/>
22,0	2,00	18,00	HSP-06/ 22,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
22,0	3,00	16,00	HSP-06/ 22,0 x 3,00	<input type="checkbox"/>
22,2	0,508	21,20	HSP-06/ 22,22 x 0,508	<input type="checkbox"/>
22,2	0,70	20,80	HSP-06/ 22,22 x 0,70	<input type="checkbox"/>
22,2	1,24	19,72	HSP-06/ 22,22 x 1,24	<input type="checkbox"/>
23,0	0,50	22,00	HSP-06/ 23,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
23,0	0,60	21,80	HSP-06/ 23,0 x 0,60	<input type="checkbox"/>
23,0	0,70	21,60	HSP-06/ 23,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
23,0	0,85	21,30	HSP-06/ 23,0 x 0,85	<input type="checkbox"/>
23,0	1,00	21,00	HSP-06/ 23,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
23,0	1,25	20,50	HSP-06/ 23,0 x 1,25	<input type="checkbox"/>
23,0	1,50	20,00	HSP-06/ 23,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
23,0	1,60	19,80	HSP-06/ 23,0 x 1,60	<input type="checkbox"/>
23,0	2,00	19,00	HSP-06/ 23,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
24,0	0,50	23,00	HSP-06/ 24,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
24,0	0,76	22,48	HSP-06/ 24,0 x 0,76	<input type="checkbox"/>
24,0	1,00	22,00	HSP-06/ 24,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
24,0	1,25	21,50	HSP-06/ 24,00 x 1,25	<input type="checkbox"/>
24,0	1,50	21,00	HSP-06/ 24,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
24,4	0,50	23,40	HSP-06/ 24,4 x 0,50	<input type="checkbox"/>
25,0	0,64	23,72	HSP-06/ 25,0 x 0,64	<input type="checkbox"/>
25,0	1,00	23,00	HSP-06/ 25,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
25,0	1,20	22,60	HSP-06/ 25,0 x 1,20	<input type="checkbox"/>
25,0	1,50	22,00	HSP-06/ 25,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
25,0	2,00	21,00	HSP-06/ 25,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>

<i>Rohr-Außen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Wandstärke</i> <i>[mm]</i>	<i>Rohr-Innen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Bestellnummer</i>	<i>Bemerkungen</i>
25,0	2,50	20,00	HSP-06/ 25,0 x 2,50	<input type="checkbox"/>
25,0	3,00	19,00	HSP-06/ 25,0 x 3,00	<input type="checkbox"/>
25,4	0,40	24,60	HSP-06/ 25,4 x 0,40	<input type="checkbox"/>
25,4	0,50	24,40	HSP-06/ 25,4 x 0,50	<input type="checkbox"/>
25,4	0,70	24,00	HSP-06/ 25,4 x 0,70	<input type="checkbox"/>
25,4	0,89	23,62	HSP-06/ 25,4 x 0,89	<input type="checkbox"/>
25,4	1,00	23,40	HSP-06/ 25,4 x 1,00	<input type="checkbox"/>
25,4	1,22	22,96	HSP-06/ 25,4 x 1,22	<input type="checkbox"/>
25,4	1,50	22,4	HSP-06/ 25,4 x 1,50	<input type="checkbox"/>
25,4	1,65	22,10	HSP-06/ 25,4 x 1,65	<input type="checkbox"/>
25,4	2,00	21,40	HSP-06/ 25,4 x 2,00	<input type="checkbox"/>
25,4	2,108	21,18	HSP-06/ 25,4 x 2,108	<input type="checkbox"/>
25,4	2,77	19,86	HSP-06/ 25,4 x 2,77	<input type="checkbox"/>
25,4	3,04	19,32	HSP-06/ 25,4 x 3,04	<input type="checkbox"/>
26,0	0,50	25,00	HSP-06/ 26,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
26,0	0,80	24,40	HSP-06/ 26,0 x 0,80	<input type="checkbox"/>
26,0	1,00	24,00	HSP-06/ 26,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
26,0	2,00	22,00	HSP-06/ 26,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
28,0	0,50	27,00	HSP-06/ 28,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
28,0	0,70	26,60	HSP-06/ 28,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
28,0	1,00	26,00	HSP-06/ 28,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
28,0	1,50	25,00	HSP-06/ 28,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
28,0	2,10	23,80	HSP-06/ 28,0 x 2,10 PS	<input type="checkbox"/>
28,0	2,80	22,40	HSP-06/ 28,0 x 2,80	<input type="checkbox"/>
28,58	0,51	27,56	HSP-06/ 28,58 x 0,51	<input type="checkbox"/>
28,58	0,70	27,18	HSP-06/ 28,58 x 0,70	<input type="checkbox"/>
28,58	1,00	26,58	HSP-06/ 28,58 x 1,00	<input type="checkbox"/>
28,58	1,25	26,08	HSP-06/ 28,58 x 1,25	<input type="checkbox"/>
30,0	0,50	29,00	HSP-06/ 30,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
30,0	0,60	28,80	HSP-06/ 30,0 x 0,60	<input type="checkbox"/>
30,0	0,70	28,60	HSP-06/ 30,0 x 0,70	<input type="checkbox"/>
30,0	1,00	28,00	HSP-06/ 30,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
30,0	2,00	26,00	HSP-06/ 30,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
30,0	2,60	24,80	HSP-06/ 30,0 x 2,60	<input type="checkbox"/>
31,75	0,71	30,33	HSP-06/ 31,75 x 0,71	<input type="checkbox"/>
31,75	0,89	29,97	HSP-06/ 31,75 x 0,89	<input type="checkbox"/>
31,75	1,25	29,25	HSP-06/ 31,75 x 1,25	<input type="checkbox"/>
31,75	1,60	28,55	HSP-06/ 31,75 x 1,60	<input type="checkbox"/>
32,0	0,50	31,00	HSP-06/ 32,0 x 0,50	<input type="checkbox"/>
32,0	1,00	30,00	HSP-06/ 32,0 x 1,00	<input type="checkbox"/>
32,0	2,00	28,00	HSP-06/ 32,0 x 2,00	<input type="checkbox"/>
33,7	2,00	29,70	HSP-06/ 33,7 x 2,00	<input type="checkbox"/>
35,0	1,25	32,50	HSP-06/ 35,0 x 1,25	<input type="checkbox"/>
35,0	1,50	32,00	HSP-06/ 35,0 x 1,50	<input type="checkbox"/>
38,0	0,90	36,20	HSP-06/ 38,0 x 0,90	<input type="checkbox"/>
38,0	2,25	33,50	HSP-06/ 38,0 x 2,25	<input type="checkbox"/>
38,0	3,60	30,80	HSP-06/ 38,0 x 3,60	<input type="checkbox"/>
38,0	5,00	28,00	HSP-06/ 38,0 x 5,00	<input type="checkbox"/>
38,0	5,60	26,80	HSP-06/ 38,0 x 5,60	<input type="checkbox"/>

<i>Rohr-Außen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Wandstärke</i> <i>[mm]</i>	<i>Rohr-Innen-Ø</i> <i>[mm]</i>	<i>Bestellnummer</i>	<i>Bemerkungen</i>
38,0	7,10	23,80	HSP-06/ 38,0 x 7,10	<input type="checkbox"/>
38,1	1,83	34,44	HSP-06/ 38,1 x 1,83	<input type="checkbox"/>
42,4	3,20	36,00	HSP-06/ 42,4 x 3,20	<input type="checkbox"/>
44,5	2,00	40,50	HSP-06/ 44,5 x 2,00	<input type="checkbox"/>
70,0	1,75	66,50	HSP-06/ 70,0 x 1,75	<input type="checkbox"/>
70,0	3,25	63,50	HSP-06/ 70,0 x 3,25	<input type="checkbox"/>

Mindestabnahme: Die Mindestabnahme beträgt pro Größe je 10.000 Stück.
 Mindermengenzuschläge: Darunter berechnen wir Umrüstkosten von € 65,- pro Abmessung.
 Lieferzeit: ca. 10-14 Tage
 Lieferform: Die Lieferung erfolgt unfrei ab Werk in PE-Säcken.