

# Hans Schell

## GmbH & CO.KG


**Kunststoffspritzguss und Werkzeugbau**  
**Im Teelbruch 49**  
**D - 45219 Essen**  
**Tel. +49 (0) 2054 / 970838**  
**Fax. +49 (0) 2054 / 85281**  
**www.hans-schell.de**



**DIN EN ISO 9001:2008**  
**Zertifikat Nr. 04100950499**

## konische Stopfen

**HSP 02**  
( Hans Schell Protection )



**Anwendung:** Zum Schutz von Innengewinden, Bohrungen  
und Rohren.  
**Werkstoff:** Polyethylen  
**Standardfarbe:** natur (weiß-transparent)

<i>für Bohrung [ mm]</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>h</i>	<i>Stück je Gebinde</i>	<i>Bestellnummer</i>	<i>Bemerkungen</i>
5,0	4,7	5,3	6,3	9,0	5.000	HSP-02/ 5,0	<input type="checkbox"/>
6,0	4,7	6,4	10,0	9,5	5.000	HSP-02/ 6,0	<input type="checkbox"/>
6,5 - 7,0	6,3	7,2	9,3	11,0	5.000	HSP-02/ 6,5 - 7,0	<input type="checkbox"/>
8,0 - 9,0	7,8	9,5	13,1	12,0	5.000	HSP-02/ 8,0 - 9,0	<input type="checkbox"/>
11,0	10,5	11,2	12,2	8,5	5.000	HSP-02/ 11,0	<input type="checkbox"/>
9,5 - 10,5	9,0	10,5	12,2	8,5	5.000	HSP-02/ 9,5 - 10,5	<input type="checkbox"/>
12,0	11,5	12,2	14,5	8,5	5.000	HSP-02/ 12,0	<input type="checkbox"/>
12,5 - 13,0	11,6	13,5	16,3	16,0	5.000	HSP-02/ 12,5 - 15,0	<input type="checkbox"/>
14,0 - 15,0	13,7	14,7	18,8	16,5	5.000	HSP-02/ 14,0 - 15,0	<input type="checkbox"/>
15,5	14,8	16,0	19,2	16,5	5.000	HSP-02/ 15,5	<input type="checkbox"/>
16,0	15,5	16,1	19,0	16,5	5.000	HSP-02/ 16,0	<input type="checkbox"/>
16,5 - 17,0	16,0	17,3	18,9	14,0	5.000	HSP-02/ 16,5 - 17,0	<input type="checkbox"/>
18,0	17,2	18,2	21,0	18,0	3.000	HSP-02/ 18,0	<input type="checkbox"/>
19,0	18,5	19,4	22,0	18,0	3.000	HSP-02/ 19,0	<input type="checkbox"/>
20,0	19,4	20,7	25,0	18,0	3.000	HSP-02/ 20,0	<input type="checkbox"/>
21,0	20,3	21,7	26,0	17,7	3.000	HSP-02/ 21,0	<input type="checkbox"/>
22,0	21,5	22,7	28,0	17,7	3.000	HSP-02/ 22,0	<input type="checkbox"/>
23,5 - 25,0	23,0	25,3	29,0	16,5	3.000	HSP-02/ 23,5 - 25,0	<input type="checkbox"/>
25,5 - 28,0	24,7	28,0	31,2	16,5	3.000	HSP-02/ 25,5 - 28,5	<input type="checkbox"/>
28,0 - 29,0	27,3	29,3	34,2	16,5	2.000	HSP-02/ 28,0 - 29,0	<input type="checkbox"/>
30,0	29,1	30,2	35,5	16,5	2.000	HSP-02/ 30,0	<input type="checkbox"/>
30,5 - 31,5	29,5	31,5	36,0	16,5	2.000	HSP-02/ 30,5 - 31,5	<input type="checkbox"/>
32,0 - 33,0	31,4	32,4	37,0	19,0	2.000	HSP-02/ 32,0 - 33,0	<input type="checkbox"/>
35,0	34,2	36,2	42,0	18,0	2.400	HSP-02/ 35,0	<input type="checkbox"/>
36,0	35,5	36,5	40,0	17,5	2.000	HSP-02/ 36,0	<input type="checkbox"/>
38,0	37,4	38,4	42,0	16,0	1.000	HSP-02/ 38,0	<input type="checkbox"/>
40,0	39,6	41,5	48,0	18,0	2.000	HSP-02/ 40,0	<input type="checkbox"/>
42,5	41,7	44,0	47,9	19,3	1.000	HSP-02/ 42,5	<input type="checkbox"/>
45,0	44,5	46,5	53,0	18,0	1.800	HSP-02/ 45,0	<input type="checkbox"/>
48,0	47,2	49,8	55,5	14,0	800	HSP-02/ 48,0	<input type="checkbox"/>
50,0	49,0	51,9	58,5	18,0	800	HSP-02/ 50,0	<input type="checkbox"/>
51,0-53,0	51,0	54,2	56,5	15,0	1.000	HSP-02/ 51,0 - 53,0	<input type="checkbox"/>
55,0	54,3	56,5	64,0	18,0	1.200	HSP-02/ 55,0	<input type="checkbox"/>
57,0	56,3	58,0	63,2	14,0	1.000	HSP-02/ 57,0	<input type="checkbox"/>
60,0	59,0	61,0	66,0	18,0	1.000	HSP-02/ 60,0	<input type="checkbox"/>
61,0	59,3	61,6	67,0	20,0	900	HSP-02/ 61,0	<input type="checkbox"/>
62,0	60,5	63,5	69,2	18,5	1.000	HSP-02/ 62,0	<input type="checkbox"/>
62,0 - 63,0	61,4	64,0	71,5	18,0	1.000	HSP-02/ 62,0 - 63,0	<input type="checkbox"/>
63,0	61,5	65,0	71,5	18,0	1.000	HSP-02/ 63,0	<input type="checkbox"/>
64,0	63,4	64,6	69,0	16,0	900	HSP-02/ 64,0	<input type="checkbox"/>
65,0	64,2	66,5	75,2	18,0	900	HSP-02/ 65,0	<input type="checkbox"/>
70,0	69,0	71,2	80,0	18,0	800	HSP-02/ 70,0	<input type="checkbox"/>
72,5	72,0	74,6	78,8	16,5	750	HSP-02/ 72,5	<input type="checkbox"/>
74,0 - 77,0	73,8	77,3	81,0	15,5	750	HSP-02/ 74,0 - 77,0	<input type="checkbox"/>
75,0	74,0	76,0	84,0	18,0	750	HSP-02/ 75,0	<input type="checkbox"/>
78,0	77,0	79,5	86,0	18,0	600	HSP-02/ 78,0	<input type="checkbox"/>
80,0	79,2	82,0	90,0	18,0	600	HSP-02/ 80,0	<input type="checkbox"/>
81,5 - 82,0	81,0	82,5	91,0	17,5	600	HSP-02/ 81,5 - 82,0	<input type="checkbox"/>
85,0	83,5	86,0	95,0	18,0	600	HSP-02/ 85,0	<input type="checkbox"/>
90,0	89,0	91,5	99,4	17,5	500	HSP-02/ 90,0	<input type="checkbox"/>
95,0	93,5	96,0	104,0	17,5	450	HSP-02/ 95,0	<input type="checkbox"/>
97,5	95,5	98,5	101,6	18,0	450	HSP-02/ 97,5	<input type="checkbox"/>
100,0	98,5	101,5	109,0	19,0	400	HSP-02/ 100,0	<input type="checkbox"/>

<i>für Bohrung [ mm]</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>h</i>	<i>Stück je Gebinde</i>	<i>Bestellnummer</i>	<i>Bemerkungen</i>
102,0 - 103,0	100,0	103,5	108,5	19,0	350	HSP-02/ 102,0 - 103,0	<input type="checkbox"/>
105,0	103,6	106,5	116,5	19,0	400	HSP-02/ 105,0	<input type="checkbox"/>
106,0	105,0	109,0	117,5	19,0	350	HSP-02/ 106,0	<input type="checkbox"/>
107,0	106,3	109,4	117,0	19,0	350	HSP-02/ 107,0	<input type="checkbox"/>
110,0	109,2	111,5	119,0	19,0	350	HSP-02/ 110,0	<input type="checkbox"/>
112,5	111,0	113,5	122,0	18,5	300	HSP-02/ 112,5	<input type="checkbox"/>
115,0	113,0	116,5	124,5	18,0	300	HSP-02/ 115,0	<input type="checkbox"/>
118,5	117,7	119,4	126,5	18,0	300	HSP-02/ 118,5	<input type="checkbox"/>
120,0	119,0	121,3	129,5	18,0	300	HSP-02/ 120,0	<input type="checkbox"/>
122,0	121,0	124,5	133,0	18,5	300	HSP-02/ 122,0	<input type="checkbox"/>
125,0	123,8	126,4	134,0	18,5	300	HSP-02/ 125,0	<input type="checkbox"/>
126,0	124,3	128,0	135,5	18,5	275	HSP-02/ 126,0	<input type="checkbox"/>
127,0 - 128,0	126,5	130,0	138,0	18,5	275	HSP-02/ 127,0 - 128,0	<input type="checkbox"/>
130,0	129,0	132,0	141,0	18,5	275	HSP-02/ 130,0	<input type="checkbox"/>
135,0	133,5	136,6	145,0	18,5	250	HSP-02/ 135,0	<input type="checkbox"/>
140,0	138,2	141,8	149,0	21,0	200	HSP-02/ 140,0	<input type="checkbox"/>
145,0	143,5	146,5	153,5	21,5	200	HSP-02/ 145,0	<input type="checkbox"/>
150,0	148,0	151,5	158,0	21,5	175	HSP-02/ 150,0	<input type="checkbox"/>
160,0	158,5	161,5	168,5	21,5	175	HSP-02/ 160,0	<input type="checkbox"/>
162,5	160,0	164,2	170,0	22,0	150	HSP-02/ 162,5	<input type="checkbox"/>
165,0	164,0	166,0	174,0	22,0	150	HSP-02/ 165,0	<input type="checkbox"/>
170,0	168,0	171,5	178,5	22,0	150	HSP-02/ 170,0	<input type="checkbox"/>
175,0	173,0	176,5	183,5	21,5	150	HSP-02/ 175,0	<input type="checkbox"/>
180,0	178,0	181,5	190,0	21,5	150	HSP-02/ 180,0	<input type="checkbox"/>
185,0	182,0	186,5	194,0	25,0	140	HSP-02/ 185,0	<input type="checkbox"/>
190,0	187,5	191,5	197,5	22,0	130	HSP-02/ 190,0	<input type="checkbox"/>
195,0	193,0	196,5	204,0	23,0	130	HSP-02/ 195,0	<input type="checkbox"/>
200,0	199,5	202,5	212,0	23,0	120	HSP-02/ 200,0	<input type="checkbox"/>
207,0	203,5	208,5	216,0	26,0	120	HSP-02/ 207,0	<input type="checkbox"/>
210,0	207,5	213,4	222,0	26,5	100	HSP-02/ 210,0	<input type="checkbox"/>
220,0	218,0	222,0	229,0	23,0	125	HSP-02/ 220,0	<input type="checkbox"/>
225,0	221,5	227,0	235,0	24,5	125	HSP-02/ 225,0	<input type="checkbox"/>
230,0	228,5	232,0	242,0	22,5	120	HSP-02/ 230,0	<input type="checkbox"/>
250,0	247,5	252,0	262,0	24,0	100	HSP-02/ 250,0	<input type="checkbox"/>
254,0	251,0	256,0	275,0	24,5	90	HSP-02/ 254,0	<input type="checkbox"/>
260,0	257,0	263,0	273,0	23,5	85	HSP-02/ 260,0	<input type="checkbox"/>
264,0	263,5	269,0	275,0	27,0	80	HSP-02/ 264,0	<input type="checkbox"/>
280,0	278,5	283,0	295,0	28,0	80	HSP-02/ 280,0	<input type="checkbox"/>
298,0	295,0	304,0	310,0	30,0	60	HSP-02/ 298,0	<input type="checkbox"/>
300,0	298,5	302,0	314,5	23,5	60	HSP-02/ 300,0	<input type="checkbox"/>